




Kabelové provedení

VDOAH040MSS0001E04STGH040MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC017
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-----------------	-----	---------------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...70
----------------	------	----------

Krytí		IP 67
-------	--	-------

Mechanická data

Materiály		TPU
-----------	--	-----

Tvarovaný materiál		TPU
--------------------	--	-----


Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
---------------------------	--	------------------

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný





Kabelové provedení

VDOAH040MSS0001E04STGH040MSS

Elektrické připojení

Kabel: 1 m, PVC, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

