


Propojovací kabel s konektorem

ADOAF030MSS0005X03

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E11239

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 60 AC / < 75 DC
-----------------	-----	-------------------

Třída krytí		III
-------------	--	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...85
----------------	------	----------

Krytí		IP 67
-------	--	-------

Mechanická data

Materiály		PBT; PA
-----------	--	---------

Tvarovaný materiál		PBT / PA
--------------------	--	----------

Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
---------------------------	--	------------------

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------



Propojovací kabel s konektorem

ADOAF030MSS0005X03

Elektrické připojení


Kabel: 5 m, PTFE; 3 x 0,38 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PBT / PA; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Připojení



BN =	Barvy vodičů :
BK =	hnědá
BU =	černá
	modrá