



Propojovací kabel se zástrčkou

ASTGH050MSS0010H05

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Bez halogenů

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...90

Krytí

IP 67

Mechanická data

Rozměry

[mm]

15 x 15 x 42

Materiály

TPU

Tvarovaný materiál

TPU

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení


1 ks

**Propojovací kabel se zástrčkou**

ASTGH050MSS0010H05

Elektrické připojeníKabel: 10 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5,6 mm; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)**Elektrické připojení - zástrčka**

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,5 Nm

**Připojení**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
WH =	bílá
YE =	žlutá