




Volně svorkovatelný konektor

SSTGF030ZDSFKPK

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 60 AC/DC
Třída krytí		III


Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...70
Krytí		IP 67

Mechanická data		
Rozměry	[mm]	13 x 13 x 44
Materiály		PA
Tvarovaný materiál		PA
Materiál převlečné matice		ZnAl / Ni

Upozornění		
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení		
prořezávací technika: 0,14...0,34 mm²; Izolace jádra: PVC / PETP; (Ø 1,0...1,55 mm); Krytí kabelu: Ø 4...5 mm		

Elektrické připojení - zástrčka		
konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PA; Uzamčení: ZnAl / Ni		



E11158



Volně svorkovatelný konektor

SSTGF030ZDSFKPK

Připojení

