




Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVDAB031--S00,6H03STGH030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E11432
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Bez halogenů	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 24 AC/DC
Ochrana proti přepětí	ano; (VDR)	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí	IP 67	
Mechanická data		
Materiály	TPU	
Tvarovaný materiál	TPU	
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Příslušenství		
Dodané položky	Šroub	
	Popisové pole	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	



Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVDAB031--S00,6H03STGH030MSS

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Elektrické připojení

Kabel: 0,6 m, PUR, Bez halogenů, černá; 3 x 0,5 mm²

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x typ ventilu B průmyslový standard, úhlový; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

