



## Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVDAB031--S0001H03STGH030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



## Oblast nasazení

Speciální vlastnosti Bez halogenů

## Elektrická data

Provozní napětí [V] &lt; 24 AC/DC

Ochrana proti přepětí ano; (VDR)

## Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...90

Krytí IP 67

## Mechanická data

Materiály TPU

Tvarovaný materiál TPU

Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný

## Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení Spínací stav 1 x LED, žlutá

## Příslušenství

Dodané položky Šroub  
Popisové pole

## Upozornění

Obsah balení 1 ks

## Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVDAB031--S0001H03STGH030MSS

### Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



### Elektrické připojení

Kabel: 1 m, PUR, Bez halogenů, černá; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Připojení



### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x typ ventilu B průmyslový standard, úhlový; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

