


E11187



Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS



Oblast nasazení

Aplikace

Měření proudu

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 24 AC/DC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...90

Krytí

IP 67; IP 69K

Mechanická data

Hmotnost

[g]

99,4

Materiály

TPU

Tvarovaný materiál

TPU

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

Příslušenství

Dodané položky

Šroub

Popisové pole

Upozornění

Obsah balení

1 ks

**Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou**


VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,5 Nm

**Elektrické připojení**

Kabel: 1 m, PUR; 2 x 0,75 mm²

Připojení**Elektrické připojení - zásuvka**

konektorové provedení: 1 x typ ventilu A DIN, úhlový; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,5 Nm

