




Propojovací kabel s konektorem

ADOGG040--S0005A03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Třída krytí		III


Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 65

Mechanická data		
Rozměry	[mm]	8 x 8 x 31
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU

Upozornění		
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení		
Kabel: 5 m, PUR / PVC, oranžová, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm ² (32 x Ø 0,1 mm)		

Elektrické připojení - zásuvka		
konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU		
konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU		






Propojovací kabel s konektorem

ADOGG040--S0005A03

Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
WH =	bílá