


Adaptér

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)



1 O kroužek



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Třída krytí		III

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...85
Krytí		IP 67

Mechanická data

Hmotnost	[g]	11,6
Materiály		Mosaz Niklovaný
Tvarovaný materiál		Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------



Adaptér


ESTGF040MSS00,5E04 (M8)

Elektrické připojení

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: Mosaz, Niklovaný



Připojení

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
WH =	bílá