


Vestavěná zásuvka

EDOGH080MSS00,5E08

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E11601

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



1 O kroužek

Elektrická data

Provozní napětí [V] < 30 AC / < 36 DC

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...90

Krytí IP 67

Mechanická data

Montážní závit PG 9

Materiály Mosaz Niklovaný

Tvarovaný materiál Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení 1 ks



Vestavěná zásuvka

EDOGH080MSS00,5E08

Elektrické připojení

Kabel: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Mosaz, Niklovaný



Připojení

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
WH =	bílá
YE =	žlutá