




Kabelové provedení

VDOGF040MSS0001H04STGF040MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení	
Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	< 60 AC / < 75 DC
Třída krytí	III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	3
Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-25...80
Krytí	IP 68
Mechanická data	
Materiály	PUR
Tvarovaný materiál	PUR
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný
Upozornění	
Obsah balení	1 ks



Kabelové provedení

VDOGF040MSS0001H04STGF040MSS

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;
Utahovací moment: 0,6...0,7 Nm



Elektrické připojení

Kabel: 1 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,4 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;
Utahovací moment: 0,6...0,7 Nm

