


## Kabelové provedení

VDOAF040MSS0001H04STGF040MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



## Oblast nasazení

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty |
| Bez silikonu         | ano                                                  |

## Elektrická data

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Provozní napětí [V]                    | < 60 AC / < 75 DC |
| Třída krytí                            | III               |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 3                 |

## Okolní podmínky

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Okolní teplota [°C] | -25...80 |
| Krytí               | IP 68    |

## Mechanická data

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Materiály                 | PUR              |
| Tvarovaný materiál        | PUR              |
| Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |

## Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|



## Kabelové provedení

VDOAF040MSS0001H04STGF040MSS

### Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;  
Utahovací moment: 0,6...0,7 Nm



### Elektrické připojení

Kabel: 1 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,4 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

#### Připojení



### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;  
Utahovací moment: 0,6...0,7 Nm

