


E11215



Centrální rozvaděč

ZDO8F039MSS0010H10

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy

Elektrická data

Provozní napětí [V] 10...30 DC

Třída krytí III

Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A] 2

Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 6

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...90

E11215



Centrální rozvaděč

ZDO8F039MSS0010H10


Krytí	IP 68	
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	1172
Rozměry	[mm]	21 x 26 x 145
Materiály	PBT-GF20; Mosaz Niklovaný	
Tvarovaný materiál	PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný	
Počet portů centrálního rozvaděče	8	
Typ konektoru	M8	
Vhodnost pro vlečné řetězy	ano	
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s²
	Cykly ohybu	> 5 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	8 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
Kabel: 10 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 9,1 mm; 8 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm)		
Elektrické připojení - slot		
konektorové provedení: 8 x M8; kódování: A; Materiál držáku: PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno		
4 31		



Centrální rozvaděč

ZDO8F039MSS0010H10

Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
VT =	fialová
WH =	bílá
YE =	žlutá