


Centrální rozvaděč

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EBC050

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty

Elektrická data

Provozní napětí [V]

10...30 DC

Třída krytí

III

Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A]

2

Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]

6

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]

-25...90

Krytí

IP 68

Centrální rozvaděč

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Mechanická data

Hmotnost	[g]	81,6
Materiály		PBT-GF20; Mosaz Niklovaný
Tvarovaný materiál		PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný
Počet portů centrálního rozvaděče		4
Typ konektoru		M8

Zobrazení / ovládací prvky


Zobrazení	Spínací stav	4 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - Připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno



Připojení



E11216



Centrální rozvaděč

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 4 x M8; kódování: A; Materiál držáku: PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno

