


Centrální rozvaděč

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Třída krytí		III
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot	[A]	2
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	6

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 68

Mechanická data

Hmotnost	[g]	85,8
Materiály		PBT-GF20; Mosaz Niklovaný
Tvarovaný materiál		PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný

E11219



Centrální rozvaděč

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Počet portů centrálního rozvaděče	4
Typ konektoru	M8

Zobrazení / ovládací prvky


Zobrazení	Spínací stav	8 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - Připojení


konektorové provedení: 1 x M16; Materiál držáku: PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno



Centrální rozvaděč

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Připojení



Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 4 x M8; kódování: A; Materiál držáku: PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno

