

## Propojovací kabel s konektorem

ADOAF040VAS0010E04

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVT140

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



## Elektrická data

|                                    |     |                   |
|------------------------------------|-----|-------------------|
| Provozní napětí                    | [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Třída krytí                        |     | III               |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem | [A] | 3                 |

## Okolní podmínky

|                |      |          |
|----------------|------|----------|
| Okolní teplota | [°C] | -25...90 |
| Krytí          |      | IP 68    |

## Mechanická data

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Materiály                 | PVC                           |
| Tvarovaný materiál        | PVC                           |
| Materiál převlečné matice | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |

## Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|



## Propojovací kabel s konektorem

ADOAF040VAS0010E04

### Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PVC, oranžová, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Utahovací moment: 0,6...0,7 Nm

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Utahovací moment: 0,6...0,7 Nm



### Připojení



|      |                |
|------|----------------|
|      | Barvy vodičů : |
| BK = | černá          |
| BN = | hnědá          |
| BU = | modrá          |
| WH = | bílá           |