


Propojovací kabel s konektorem

ADOAO140MSS0010H10

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; vhodnost pro vlečné řetězy
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 30 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	3

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...80
Krytí	IP 67

Mechanická data

Hmotnost [g]	1107,5						
Rozměry [mm]	45 x 20 x 47						
Materiály	PUR						
Tvarovaný materiál	PUR						
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný						
Vhodnost pro vlečné řetězy	ano						
Vhodnost pro vlečné řetězy	<table> <tr> <td>Rádus ohybu u flexibilního použití</td><td>min. 12,5 x průměr kabelu</td></tr> <tr> <td>přejezdová rychlost</td><td>max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>Torzní namáhání</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 12,5 x průměr kabelu	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s²	Torzní namáhání	± 180 °/m
Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 12,5 x průměr kabelu						
přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s²						
Torzní namáhání	± 180 °/m						



Propojovací kabel s konektorem

ADOAO140MSS0010H10

Upozornění

Obsah balení


1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 10 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M16, úhlový; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Připojení

A	BN
C	WH/GN
E	GY/PK
J	GN
L	BU
N	GN/BN
O	RD/BU
P	WH
S	GY
T	YE

U:	neobsazeno
R:	neobsazeno
G:	neobsazeno
M:	neobsazeno
Barvy vodičů :	
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
WH =	bílá
YE =	žlutá