




Propojovací kabel Y


YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS



Oblast nasazení	
Speciální vlastnosti	Bez halogenů
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	< 30 AC / < 36 DC
Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-25...80
Krytí	IP 68
Mechanická data	
Hmotnost [g]	63
Materiály	PUR
Tvarovaný materiál	PUR
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný
Upozornění	
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení - zásuvka A

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný






Propojovací kabel Y

YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS

Připojení



Elektrické připojení - zástrčka B

Kabel: 0,15 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 6,2 mm; 2 x 0,25 mm²

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Elektrické připojení - zástrčka C

Kabel: 0,15 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 6,2 mm; 4 x 0,25 mm²

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

