


Propojovací kabel s konektorem

ADOGR040PLS0002H



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Bez halogenů

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

9,6...30 DC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...85

Krytí

IP 67; IP 69K

Mechanická data

Hmotnost

[g]

106,5

Rozměry

[mm]

30 x 30 x 68

Materiály

Hytrel G-4774

Tvarovaný materiál

Hytrel G-4774

Materiál převlečné matice

Hytrel G-4774

Upozornění

Obsah balení

1 ks



Propojovací kabel s konektorem


ADOGR040PLS0002H

Elektrické připojení


Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, černá; 4 x 0,5 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x Bajonett, přímý; Materiál držáku: Hytrel G-4774; Uzamčení: Hytrel G-4774



Připojení



BK =	Barvy vodičů :
GN =	černá
VT =	zelená
YE =	fialová
	žlutá