




Propojovací kabel se zástrčkou

ASTGH040MSS0003H04

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC077
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty	
Bez silikonu	ano	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 68
Mechanická data		
Rozměry	[mm]	15 x 15 x 48
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

**Propojovací kabel se zástrčkou**

ASTGH040MSS0003H04

Elektrické připojeníKabel: 3 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)**Elektrické připojení - zástrčka**

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;
Utahovací moment: 0,6...0,7 Nm

**Připojení**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =
BN =
BU =
WH =

Barvy vodičů :
černá
hnědá
modrá
bílá