


Adaptér

ESTGH040MSS0,12E04 (M20)



Elektrická data

Provozní napětí	[M]	< 45 AC / < 70 DC
-----------------	-----	-------------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...85
----------------	------	----------

Krytí		IP 68
-------	--	-------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	19,6
----------	-----	------

Montážní závit		M20
----------------	--	-----

Materiály		Mosaz Niklovaný
-----------	--	-----------------

Tvarovaný materiál		Mosaz, Niklovaný
--------------------	--	------------------

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení

Kabel: 0,12 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: Mosaz, Niklovaný



E11295



Adaptér

ESTGH040MSS0,12E04 (M20)

Připojení

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
WH =	bílá