


## Propojovací kabel se zástrčkou

ASTGH030VAS0001A03

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC076

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



## Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Neobsahuje silikon

Bez silikonu

ano

## Elektrická data

Provozní napětí

[V]

&lt; 250 AC / &lt; 300 DC

## Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...70

Krytí

IP 67

## Mechanická data

Rozměry

[mm]

15 x 15 x 41,5

Materiály

PVC

Tvarovaný materiál

PVC

Materiál převlečné matice

nerezová ocel (1.4404 / 316L)

## Upozornění

Obsah balení

1 ks



## Propojovací kabel se zástrčkou

ASTGH030VAS0001A03

## Elektrické připojení

Kabel: 1 m, PVC, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L)



## Připojení

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

BK =           Barvy vodičů :  
BN =           černá  
BU =           hnědá  
                  modrá