




Kabelové provedení


VDOGH040MSS0005H03STGH030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Oblast nasazení                 |                     |
| Speciální vlastnosti            | Bez halogenů        |
| Elektrická data                 |                     |
| Provozní napětí [V]             | < 250 AC / < 300 DC |
| Okolní podmínky                 |                     |
| Okolní teplota [°C]             | -25...80            |
| Krytí                           | IP 68               |
| Mechanická data                 |                     |
| Materiály                       | PUR                 |
| Tvarovaný materiál              | PUR                 |
| Materiál převlečné matice       | Mosaz, Niklovaný    |
| Upozornění                      |                     |
| Obsah balení                    | 1 ks                |
| Elektrické připojení - zástrčka |                     |

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný






## Kabelové provedení

VDOGH040MSS0005H03STGH030MSS

### Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

#### Připojení



### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

