



Kabelové provedení


VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení	
Speciální vlastnosti	Bez halogenů
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	< 250 AC / < 300 DC
Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-25...80
Krytí	IP 68
Mechanická data	
Materiály	PUR
Tvarovaný materiál	PUR
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný
Upozornění	
Obsah balení	1 ks
Elektrické připojení - zástrčka	

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný





Kabelové provedení

VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

