




Adaptér

ESTGH050MSS00,5E05 (M20)



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 125 AC/DC
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...85
Krytí		IP 68
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	27,3
Rozměry	[mm]	18 x 18 x 19
Montážní závit		M20
Materiály		Mosaz Niklovaný
Tvarovaný materiál		Mosaz, Niklovaný
Upozornění		
Obsah balení		1 ks



Adaptér


ESTGH050MSS00,5E05 (M20)

Elektrické připojení

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: Mosaz, Niklovaný; Uťahovací moment: ...0,6 Nm; Závít M20
Uťahovací moment: ...2 Nm



Připojení

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
WH =	bílá
YE =	žlutá