

E11318




Kabelové provedení

VDOGF030MSS0005B03STGF030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E11353

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Provozní napětí [V] 10...30 DC

Třída krytí III

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...90

Krytí IP 68

Mechanická data

Materiály TPU

Tvarovaný materiál TPU

Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení 1 ks

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,6...0,7 Nm





Kabelové provedení

VDOGF030MSS0005B03STGF030MSS

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, TPU, černá, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,6...0,7 Nm

