




Kabelové provedení

VDOGD040ZDS0020H04STGD040ZDS



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Provedení	Napájecí kabel, T-kódování

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 60 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	12

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...85
Krytí		IP 67

Mechanická data

Hmotnost	[g]	2163,5
Rozměry	[mm]	15,4 x 15,4 x 54,8
Materiály		PUR
Tvarovaný materiál		PUR
Materiál převlečné matice		litý zinek, Niklovaný
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	Rádus ohybu u pevného uložení	min. 5 x průměru kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3 m / s při 5 m vodorovné délce pojezdu a max. zrychlení 5 m / s ²
	Cykly ohybu	> 4 Mio.

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

E12429



Kabelové provedení

VDOGD040ZDS0020H04STGD040ZDS

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: T; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno



Elektrické připojení

Kabel: 20 m, PUR, černá; 4 x 1,5 mm²

Připojení



Elektrické připojení - Zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: T; Materiál držáku: PUR

