


Propojovací kabel se zástrčkou

ASTGH080MSS0002H08



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 30 AC / < 36 DC
-----------------	-----	-------------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 67

Mechanická data

Hmotnost	[g]	133
Materiály		PUR
Tvarovaný materiál		PUR
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------



Propojovací kabel se zástrčkou


ASTGH080MSS0002H08

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR, černá, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm



Připojení

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Barevnost podle DIN EN 60947-5-2

Barvy vodičů :

BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GY =	šedá
PK =	růžová
OG =	oranžová
VT =	fialová
WH =	bílá