




Propojovací kabel se zástrčkou

ASTGH120MSS0005H12



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Třída krytí		II
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	2
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...70
Pohyblivá teplota okolního prostředí	[°C]	-5...70
Krytí		IP 68
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	329,5
Rozměry	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,4
Materiály		PUR
Tvarovaný materiál		PUR
Materiál převlečné matice		litý zinek, Niklovaný
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s²
	Cykly ohybu	> 2 Mio.



Propojovací kabel se zástrčkou

ASTGH120MSS0005H12

Upozornění


Obsah balení 1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR, černá, Ø 6,5 mm; 12 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm)

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm



Připojení

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
GY/PK =	šedá/růžová
PK =	růžová
RD =	červená
VT =	fialová
WH =	bílá
YE =	žlutá
RD/BU =	červená/modrá