


Svorkovatelný konektor

SDOGF040MSSFKPG



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 30 AC/DC

Výstupy

Elektrické provedení

PNP

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...85

Krytí

IP 67

Mechanická data

Hmotnost

[g]

11,2

Rozměry

[mm]

12 x 12 x 45

Materiály

PBT; PA

Tvarovaný materiál

PBT / PA

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení

1 ks

E12464



Svorkovatelný konektor

SDOGF040MSSFKPG

Elektrické připojení

Šroubové svorky: 0,14...0,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 3,5...5 mm

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PBT / PA; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

