


**Oblast nasazení**

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 60 DC
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot	[A]	4
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...85
Krytí		IP 67

Mechanická data

Hmotnost	[g]	23,9
Materiály		PUR
Tvarovaný materiál		PUR
Materiál převlečné matice		litý zinek
Typ konektoru		M12

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Y-rozvaděč


ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek; Kontakty: Pozlaceno



Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 2 x M12; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek; Kontakty: Pozlaceno

