


Y-rozvaděč

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty

Bez silikonu

ano

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 60 AC/DC

Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot

[A]

12

Max. aktuální zatížitelnost celkem

[A]

12; (...40 °C)

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...70

Krytí

IP 67

Mechanická data

Hmotnost

[g]

24,6

Materiály

TPU

Tvarovaný materiál

TPU

Materiál převlečné matice

litý zinek

Typ konektoru

M12

Upozornění

Obsah balení


1 ks

Y-rozvaděč

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

Elektrické připojení

Připojení



Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: litý zinek; Kontakty: Pozlaceno

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 2 x M12; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: litý zinek; Kontakty: Pozlaceno