


# E12490



## Propojovací kabel Ethernet

VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S



### Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Odstíněné vedení
Provedení	kabel Ethernet, D-kódování
Aplikace	Překřížený propojovací kabel; Propojovací kabel

### Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...70
Krytí	IP 67; IP 20; (M12 konektor / RJ45 konektor)

### Mechanická data

Hmotnost [g]	73,1
Materiály	TPU / PA
Tvarovaný materiál	PA / TPU
Materiál převlečné matice	litý zinek, Niklovaný

### Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

# E12490



## Propojovací kabel Ethernet

VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S

### Elektrické připojení - zástrčka M12


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: D; Materiál držáku: PA; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm



### Elektrické připojení

Kabel: 0,5 m, PVC, zelená, Ø 6,5 mm, Stíněný; 2 x 2 x 0,38 mm<sup>2</sup>

### Připojení



### Elektrické připojení - zástrčka RJ45

konektorové provedení: 1 x RJ45, přímý; Materiál držáku: TPU

