




## Propojovací kabel Ethernet

VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S



## Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Odstíněné vedení
Provedení	kabel Ethernet, D-kódování
Aplikace	Překřížený propojovací kabel; Propojovací kabel

## Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...70
Krytí		IP 67; IP 20; (M12 konektor / RJ45 konektor)

## Mechanická data

Hmotnost	[g]	367,2
Materiály		TPU / PA
Tvarovaný materiál		PA / TPU
Materiál převlečné matice		litý zinek, Niklovaný

## Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

## Elektrické připojení - zástrčka M12

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: D; Materiál držáku: PA; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm

# E12491



## Propojovací kabel Ethernet


VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S



### Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PVC, zelená, Ø 6,5 mm, Stíněný; 2 x 2 x 0,38 mm<sup>2</sup>

### Připojení



### Elektrické připojení - zástrčka RJ45

konektorové provedení: 1 x RJ45, přímý; Materiál držáku: TPU

