


E12495



Propojovací kabel s konektorem

ADOGD040ZDS0005H04



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty
Provedení	Napájecí kabel, T-kódování

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 60 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	12

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...85
Krytí		IP 67

Mechanická data

Hmotnost	[g]	545
Rozměry	[mm]	15,4 x 15,4 x 52,8
Materiály		PP
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		litý zinek, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

E12495



Propojovací kabel s konektorem


ADOGD040ZDS0005H04

Elektrické připojení


Kabel: 5 m, PUR, černá, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²

Elektrické připojení - Zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: T; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno



Připojení



Barvy vodičů :
BK = černá
BN = hnědá
BU = modrá
WH = bílá