


Propojovací kabel se zástrčkou

ASTGN040ZDS0010L04



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty
Provedení	kabel Ethernet, D-kódování

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 AC/DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...70
Krytí		IP 67

Mechanická data

Hmotnost	[g]	686
Rozměry	[mm]	15 x 15 x 47,3
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		litý zinek, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Propojovací kabel se zástrčkou

ASTGN040ZDS0010L04

Elektrické připojení


Kabel: 10 m, PVC, zelená, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: D; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;
Stíněný propojovací kabel: stínění vloženo na zásuvce



Připojení



BU =	Barvy vodičů :
OG =	modrá
WH =	oranžová
YE =	bílá
	žlutá