


Kabelové provedení

VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS

podle požadavků zákazníka



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	vhodnost pro vlečné řetězy
Aplikace	odolný proti mikrobům
Oleji odolný	ano
Odolné proti UV-záření	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 250 AC / < 300 DC
Třída krytí	II
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-40...90
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C]	-15...70
Krytí	IP 65; IP 67

Mechanická data

Hmotnost [g]	309,5
Materiály	pouzdro: TPE-U černá; Těsnění: FKM
Materiál převlečné matice	litý zinek, Niklovaný
Vhodnost pro vlečné řetězy	ano
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití min. 8 x průměr kabelu
	Rádus ohybu u pevného uložení min. 4 x průměr kabelu

Upozornění

Upozornění	odolnost vůči mechanickému namáhání
------------	-------------------------------------



Kabelové provedení

VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS

Upozornění	podle požadavků zákazníka
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm



Elektrické připojení

Kabel: 7 m, PUR, černá, Ø 5,8 mm; zkroucené páry; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm

