
E12547

Propojovací kabel Y

YDOGS030PLS0002H03



CE

Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Neobsahuje silikon; Bez halogenů; vhodnost pro vlečné řetězy
Bez silikonu		ano
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	8...32 DC
Třída krytí		III
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-40...85
Pohyblivá teplota okolního prostředí	[°C]	-20...85
Krytí		IP 67; (konektor (protikus) zapojen)
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	132,83
Rozměry	[mm]	24 x 24 x 54
Materiály		PA
Počet portů centrálního rozvaděče		2
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádius ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délkce a max. zrychlení 5 m/s²
	Cykly ohybu	> 5 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

E12547

Propojovací kabel Y

YDOGS030PLS0002H03

Upozornění	
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení - 1-2-3

Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Elektrické připojení - 4-5-6


Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Elektrické připojení - Zástrčka

konektorové provedení: 1 x konektor DEUTSCH, přímý; Kontakty: Niklovaný; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm



Připojení



Barvy vodičů :

BK = černá
BN = hnědá
RD = červená