


## Kabelové provedení

VDOGS040PLS0001H04DOGS040PLS



## Oblast nasazení

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Bez halogenů |
| Bez silikonu         | ano                              |

## Elektrická data

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Provozní napětí [V]                    | 12...24 DC |
| Třída krytí                            | III        |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4          |

## Okolní podmínky

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Okolní teplota [°C]                       | -40...85                             |
| Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] | -30...70                             |
| Krytí                                     | IP 67; (konektor (protikus) zapojen) |

## Mechanická data

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Hmotnost [g]       | 119 |
| Tvarovaný materiál | PA  |

## Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|

# E12556



## Kabelové provedení

VDOGS040PLS0001H04DOGS040PLS

### Elektrické připojení

Kabel: 1 m, PUR, Bez halogenů, fialová, Ø 6,4 mm; zkřížený; 2 x 0,50 mm<sup>2</sup> (28 x 0,15 mm) + 2 x 1 mm<sup>2</sup> (52 x 0,15 mm)

### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 2 x konektor DEUTSCH, přímý; Materiál držáku: PA; Kontakty: Niklované



### Připojení

