


Kabelové provedení

VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	12...24 DC
Třída krytí	III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-40...85
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C]	-30...70
Krytí	IP 67; (konektor (protikus) zapojen)

Mechanická data

Hmotnost [g]	173,7
Tvarovaný materiál	PA

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

E12557



Kabelové provedení

VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, fialová, Ø 6,4 mm; zkřížený; 2 x 0,50 mm² (28 x 0,15 mm) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 2 x konektor DEUTSCH, přímý; Materiál držáku: PA; Kontakty: Niklovaný



Připojení

