




Vestavěná zásuvka

EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)



1 O kroužek

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 AC/DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...85
Krytí		IP 68

Mechanická data

Hmotnost	[g]	38,9
Montážní závit		PG 9
Materiály		litý zinek
Tvarovaný materiál		litý zinek

Upozornění


Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: litý zinek





Vestavěná zásuvka

EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)

Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
WH =	bílá