




Kabelové provedení

ASTGH030MSS00,5H03



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Neobsahuje silikon; Bez halogenů

Bez silikonu

ano

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 50 AC/DC

Třída krytí

II

Max. aktuální zatížitelnost celkem

[A]

4

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...90

Pohyblivá teplota okolního prostředí

[°C]

-25...90

Krytí

IP 65

Mechanická data

Hmotnost

[g]

30,5

Materiály

pouzdro: TPU oranžová; Pojistná matice: poniklovaná mosaz

Utahovací moment

[Nm]

0,6...1,5

Upozornění

Obsah balení

1 ks

E12613



Kabelové provedení

ASTGH030MSS00,5H03


Elektrické připojení



Elektrické připojení

Kabel: 0,5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Připojení



Elektrické připojení

