


Propojovací kabel s konektorem

Fuse/IO-Link/Cable/2m



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Bez halogenů

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 50 AC/DC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...90

Mechanická data

Hmotnost

[g]

62,1

Materiály

Mosaz Niklovaný; pouzdro: TPU

Upozornění

Obsah balení

1 ks

E12614



Propojovací kabel s konektorem

Fuse/IO-Link/Cable/2m

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrické připojení

Připojení

