


E12651



Kabelové provedení

VDOGX050MSS0,25H05STGH005MSS



Oblast nasazení	
Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty
Provedení	Napájecí kabel, L-kódováno
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	64 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	16
Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-40...90
Krytí	IP 67
Mechanická data	
Hmotnost [g]	101,3
Materiály	PP
Tvarovaný materiál	TPE
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný
Upozornění	
Obsah balení	1 ks



Kabelové provedení

VDOGX050MSS0,25H05STGH005MSS

Elektrické připojení

Kabel: 0,25 m, PUR, černá, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: L; Materiál držáku: TPE; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno



Elektrické připojení - 2

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: L; Materiál držáku: TPE; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno

