




Volně svorkovatelný konektor

SSTGB030ZDSFKPG



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Pozlacené kontakty
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 300 AC/DC
Třída krytí		II
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	12
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...85
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	51,9
Tvarovaný materiál		PBT
Materiál převlečné matice		litý zinek, Niklovaný
Upozornění		
Upozornění		vedoucí pin 1
Obsah balení		1 ks

E12775



Volně svorkovatelný konektor

SSTGB030ZDSFKPG

Elektrické připojení

Šroubové svorky: ...1,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 6...8 mm; AWG 16

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x 7/8", přímý; Materiál držáku: PBT; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

