


Y-propojovací kabel s ventilovým konektorem

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Prodej ukončen



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Bez halogenů

Elektrická data

Provozní napětí [V]

10...30 DC

Ochrana proti přepětí

ano; (VDR)

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]

-25...90

Krytí

IP 65

Mechanická data

Hmotnost [g]

350,2

Materiály

TPU

Tvarovaný materiál

TPU

Materiál převlečné matice


Mosaz, Niklovaný




Y-pojovací kabel s ventilovým konektorem

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	2 x LED, žlutá
Příslušenství		
Dodané položky	Šroub	
	Popisové pole	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení - zástrčka		
Připojení		



konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný





Y-propojovací kabel s ventilovým konektorem

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Elektrické připojení

Kabel: 3 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 2 x typ ventilu A DIN, úhlový; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

