

## Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040VAS0050G04

Položka již není dostupná - archivní záznam



## Oblast nasazení

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení |
| Bez silikonu         | ano                                                      |

## Elektrická data

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Provozní napětí [V]                    | < 50 AC / < 60 DC |
| Třída krytí                            | III               |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4                 |

## Okolní podmínky

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Okolní teplota [°C] | -25...100 |
| Krytí               | IP 67     |

## Mechanická data

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Hmotnost [g]              | 2577                          |
| Rozměry [mm]              | 26,5 x 15 x 38,5              |
| Materiály                 | PVC                           |
| Tvarovaný materiál        | PVC                           |
| Materiál převlečné matice | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |

## Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|



## Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040VAS0050G04

### Elektrické připojení

Kabel: 50 m, PVC, oranžová, Ø 5,3 mm, Stíněný; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlacené; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm; Stíněný připojovací kabel: stínění není zavedeno do konektoru



### Připojení



Barvy vodičů :  
BK = černá  
BN = hnědá  
BU = modrá  
WH = bílá