


Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040MSS0030C04



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy

Bez silikonu

ano

Elektrická data

Provozní napětí [V] < 50 AC / < 60 DC

Třída krytí

III

Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]

4

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...85

Poznámka k okolní teplotě

21 dní: ...120

Krytí

IP 67

Mechanická data

Hmotnost [g] 1479

Rozměry [mm] 28 x 15 x 38

Materiály

TPU

Tvarovaný materiál

TPU

Materiál převlečné matice

litý zinek

Vhodnost pro vlečné řetězy

ano

Vhodnost pro vlečné řetězy

rádius ohybu

min. 10 x průměr kabelu

Upozornění

Obsah balení

1 ks



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040MSS0030C04

Elektrické připojení

Kabel: 30 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5 mm, Stíněný; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: litý zinek; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm; Stíněný propojovací kabel: stínění není zavedeno do konektoru



Připojení



BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
WH =	bílá