


Propojovací kabel s konektorem

ADOAH050MSS0010K05

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 30 AC / < 36 DC
Třída krytí	III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-40...85
Krytí	IP 67

Mechanická data

Hmotnost [g]	444,6
Rozměry [mm]	28 x 15 x 38
Materiály	PUR
Tvarovaný materiál	PUR
Materiál převlečné matice	Nerezová ocel

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Propojovací kabel s konektorem


ADOAH050MSS0010K05

Elektrické připojení


Kabel: 10 m, PUR, černá, Ø 5,3 mm, Stíněný; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Nerezová ocel; Kontakty: Pozlaceno;
Utahovací moment: 1,0...1,5 Nm; Stíněný propojovací kabel: stínění vložené na zásuvce



Připojení



Barvy vodičů :	
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GY =	šedá
WH =	bílá