


Adaptér

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)



1 O kroužek



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 AC/DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4; (...40 °C)

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...85
Krytí		IP 67

Mechanická data

Hmotnost	[g]	9,66
Montážní závit		PG 11
Materiály		PA 6.6
Tvarovaný materiál		PA 6.6

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------



Adaptér

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)

Elektrické připojení

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PA 6.6



Připojení

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Barvy vodičů :
BN =	černá
BU =	hnědá
WH =	modrá
	bílá